

**Kabelschuh
VFSKHV/0,5-1,0/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit
Kupferhülse**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638
Best.-Nr.	1491910000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301847
VPE	100 Stück

**Kabelschuh
VFSKHV/0,5-1,0/638**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	0,11 g	Nettogewicht	1,148 g
---------	--------	--------------	---------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Verbinder

Isolation	vollisoliert	Kennfarbe	rot
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Länge 1 (l1)	21,5 mm	Material/Kunststoff	PVC
Steckbreite (d2)	6,3 mm	Steckdicke (d3)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN

Kabelschuh VFSKHV/0,5-1,0/638

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

