

**Kabelschuh
KQI-M4/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KQI-M4/-2,5
Best.-Nr.	1492290000
Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172
VPE	100 Stück

**Kabelschuh
KQI-M4/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,91 g
--------------	--------

Verbinder

Anschlusslänge (l)	18 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	8 mm
Bohrung	M 4	Innendurchmesser Flansch (d2)	4,3 mm
Innendurchmesser Kragen (d4)	4,4 mm	Innendurchmesser Schaft (d1)	2,3 mm
Kennfarbe	blau	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²	Material/Kunststoff	PC

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN

Kabelschuh KQI-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

