

**A-Reihe
APGSR 2.5/4 - 8P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild**Federanschluss mit PUSH IN-Technologie**

Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	APGSR 2.5/4 - 8P
Best.-Nr.	2457600000
GTIN (EAN)	4050118472929
VPE	25 Stück

**A-Reihe
APGSR 2.5/4 - 8P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	30,1 mm	Breite (inch)	1,185 inch
Höhe	7,87 mm	Höhe (inch)	0,31 inch
Tiefe	53 mm	Tiefe (inch)	2,087 inch
Nettogewicht	4,36 g		

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C		

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	orange
-----------	-------	-------	--------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Engineering-Daten	STEP

A-Reihe APGSR 2.5/4 - 8P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

