

## 645 Neigungswinkel-Wasserwaage INCLIFIX

Aufgebaut auf ein eloxiertes Wasserwaagenprofil.  
Drehbarer Libellenträger mit %- und Grad-Skala zum Übertragen von Neigungen.  
Auch als Magnetvariante lieferbar.



<b>Länge in cm</b>	<b>60</b>
<b>Artikel-Nr.</b>	645 060E
<b>Preis in Euro</b>	
<b>Artikel-Nr.</b>	645 060EM
<b>Preis in Euro</b>	

## 640 Transmissionswasserwaage

Prismatisch gefräste Sohle, geschabte Auflageflächen, eine Längs- und eine Querlibelle, Länge 160 mm/200 mm/250 mm/300 mm.



Länge in mm	160	200	250	300
<b>Artikel-Nr.</b>	640 04160	640 04200	640 04250	640 04300
Empfindlichkeit 0,04 mm/m				
<b>Preis in Euro</b>				
<b>Artikel-Nr.</b>	640 10160	640 10200	640 10250	640 10300
Empfindlichkeit 0,1 mm/m				
<b>Preis in Euro</b>				
<b>Artikel-Nr.</b>	640 30160	640 30200	640 30250	640 30300
Empfindlichkeit 0,3 mm/m				
<b>Preis in Euro</b>				

## 680 Libellen



Dosenlibelle, Ø 14 x 8 mm  
R 130 mm  $\pm$  53 min.

**Artikel-Nr.** 680 014 D  
**Preis in Euro:**



Dosenlibelle, Ø 18 x 9 mm  
R 170 mm  $\pm$  40 min.

**Artikel-Nr.** 680 018 D  
**Preis in Euro:**



Dosenlibelle, Ø 40 x 10 mm  
R 150 mm  $\pm$  45 min.

**Artikel-Nr.** 680 040 D  
**Preis in Euro:**



Dosenlibelle, Ø 43 x 11 mm  
R 180 mm  $\pm$  38 min.

**Artikel-Nr.** 680 043 DFK  
**Preis in Euro:**



Dosenlibelle in Aluminiumfassung,  
Ø 30 x 11 mm  
R 1700 mm  $\pm$  4 min.

**Artikel-Nr.** 680 030 DFM  
**Preis in Euro:**




Dosenlibelle in Kunststofffassung,  
Ø 30 x 11 mm  
R 130 mm  $\pm$  53 min.

**Artikel-Nr.** 680 030 DFK  
**Preis in Euro:**



Dosenlibelle mit Kunststoffflansch,  
Ø 80 x 12 mm  
R 215 mm  $\pm$  31 min.

**Artikel-Nr.** 680 080 DFK  
**Preis in Euro:**



Libelle 36 x 15 x 15 mm  
R 180 mm  $\pm$  38 min.

**Artikel-Nr.** 680 035  
**Preis in Euro:**



Libelle 55 x 15 x 15 mm  
R 180 mm  $\pm$  38 min.

**Artikel-Nr.** 680 055  
**Preis in Euro:**



Rundlibelle Ø 15 x 36 mm  
R 180 mm  $\pm$  38 min.

**Artikel-Nr.** 680 036 R  
**Preis in Euro:**



Libelle 34 x 22 x 14 mm  
R 180 mm  $\pm$  38 min.

**Artikel-Nr.** 680 034  
**Preis in Euro:**



Kreuzwasserwaage, 60 x 45 mm

**Artikel-Nr.** 681 006 003  
**Preis in Euro:**



Libelle 100 x 15 x 15 mm  
R 180 mm  $\pm$  38 min.

**Artikel-Nr.** 680 100  
**Preis in Euro:**



Blockkreuzwasserwaage, 94 x 40 mm

**Artikel-Nr.** 680 094 040  
**Preis in Euro:**