

DIMMER

paladin 683 834 rfs



Übersicht

- DALI Dimmer für die Gebäudesystemtechnik
- Dimmen von DALI Leuchten
- Bis zu 64 Treiber / 1 Gruppe ansteuerbar
- Minimale Helligkeit einstellbar
- Broadcast-Kommunikation
- Bis zu 5 Szenen speicher- bzw. abrufbar
- Treppenlichtzeitschalter-Funktion mit/ohne Ausschaltvorwarnung
- Integrierte Zyklusfunktion
- Optionale Speicherfunktion des zuletzt eingestellten Dimmwertes (Memoryfunktion)
- Zusätzlicher Anschluss für kabelgebundenen Taster
- Funk-Repeater-Option aktivierbar
- Kompakte Abmessungen
- Unterputzmontage
- Schutzart IP20
- KNX-RF 1.R S-Mode

Bestellnummern

■ **paladin**

683 834 rfs Dimmer für DALI
Leuchten
Verfügbar ab ca. Ende
Q3/2018

DIMMER

paladin 683 834 rfs

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	< 3W
Schaltleistung	Bis zu 64 Treiber / EVGs 1 Gruppe DALI Signal 16V Synchronisiert
KNX Medium	KNX RF 1.R
Funkfrequenz	868,3 Mhz
Signalstärke	< 10dBm
Reichweite	Freies Feld: 100m Innenbereich: 30m
Anzahl Ausgänge	1
Funktionen	Dimmaktor Timer / Treppenlichtzeitschalter mit optionaler Ausschaltvorwarnung Signalverstärker (Repeater) KNX-RF
Applikationssoftware	ETS5 oder höher
Konfigurationsmodus	System-Mode (S-Mode)
Abmessungen	46 x 46 x 30 mm
Montage	Unterputzmontage
Betriebstemperatur	-10°C...+45°C
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart	IP20

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

