



SuperSpeed USB-C 7-in-1-Dockingstation

USB 3.1 Typ C-Stecker auf HDMI, Mini DisplayPort oder VGA, drei USB 3.0 Typ A-Ports, USB-C-PD-Port, Gigabit-RJ45-Port, SD-Kartenleser und 3,5 mm-Audioanschluss; Aluminium, grau

Part No.: **152808**

Maximale Anschlussvielfalt für USB Typ C-Geräte, Displays, Peripherie und Speicherkarten

Der Manhattan SuperSpeed USB-C 7-in-1-Dockingstation ist eine vielseitig einsetzbare Anschlussmöglichkeit für Ihre Geräte mit USB Typ C-Anschluss (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) an HDMI-/VGA-Displays (Monitore, Beamer und Fernseher) im gespiegelten oder erweiterten Modus. Sie verrichtet ihre Dienste als komplette Dockingstation, da sie auch drei USB 3.0 Typ A-Ports für Peripheriegeräte, einen Gigabit-RJ45-Port, einen SD-Kartenleser und einen 3,5 mm-Audioanschluss mit an Bord hat.

Durch Plug & Play-Funktion ist sie schnell und einfach installiert, wobei sie Kabelgewirr dank kompaktem Design minimiert.

Merkmale:

- Multifunktions-Dockingstation zum Anschluss eines USB Typ C-Gerätes an ein HDMI-, Mini DisplayPort- oder VGA-Display, drei USB 3.0 Typ A-Ports, ein 10/100/1000 Mbit/s RJ45-Port, ein 3,5 mm-Stereo-Anschluss, ein USB-C-Stromport und ein SD-Kartenleser
- Bietet Ultra-High-Definition (UHD) 4K@30Hz Video und Audio über HDMI- oder Mini DP-Verbindung oder HD 1080p Video über VGA-Verbindung
- Gespiegelte oder erweiterte Display-Modi unterstützen Videoauflösungen bis zu 1080p@60Hz oder 3840x2160 bei 30 Hz (4K/UHD); Mac unterstützt nur Modus Gespiegelt
- Ein Gigabit Ethernet-Port (10/100/1000 Mbit/s) für Downloads, Streaming und Gaming in Highspeed
- Drei USB 3.0 Typ-A-Ports für den Anschluss von Mäusen, Tastaturen oder USB-Sticks (und mehr) oder zum Aufladen und

- Synchronisieren eines mobilen Geräts**
- **USB 3.0 Typ A-Ports bieten Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s ; BC1.2-Port mit bis zu 7,5 W (5 V / 1,5 A)**
 - **Einfacher Zugriff auf Medien und Content Management mit Lese-/Schreib-/Kopierfunktion Mikro-SD- und SD-Steckplätzen; unterstützt automatische Kartenerkennung und Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 90 Mbit/s**
 - **USB-C Power Delivery (PD)-Port für max. 60 W (20 V bei 3 A) an angeschlossenen Geräten**
 - **USB Typ C-Port für Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s**
 - **3,5 mm-Klinkenstecker für hochwertigen Stereosound; sowohl Mikrofon (Audioeingang) als auch Kopfhörer (Audioausgang)**
 - **Robustes Aluminiumgehäuse ideal für den Schreibtisch und für unterwegs**
 - **Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook[®], Chromebook[™], Pixel[™] und mehr**
 - **Kompatibel mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode (DP Alt Mode)**
 - **Plug & Play**
 - **Vollständig geschirmt zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen und anderer Störquellen**
 - **Vergossener PVC-Mantel mit Zugentlastung**
 - **3 Jahre Garantie**

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- **USB 3.1**
- **HDMI**
- **HDCP 1.4**
- **CE**
- **FCC**
- **RoHS2**
- **WEEE**

Allgemein:

- **Auflösungen: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p bei 30 Hz, 4K**
- **USB-A-Ports: 5 Gbit/s**
- **Unterstützte Speicherkarten: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile**
- **Unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC und SDXC; bis zu 128 GB**
- **Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 90 Mbit/s**

- **AWG 24**
- **Stromversorgung über USB**
- **USB-C-PD-Ladebuchse: 60 W (20 V bei 3 A)**
- **USB-A-Ladegerät: 10 W (5 V bei 2 A)**
- **Ein BC-1.2-Anschluss: 7,5 W (5 V bei 1,5 A)**
- **Zweifach-Anschluss: 5 W (5 V bei 1 A)**
- **Mylar- und Aluminiumschirmung**
- **Spannungsfestigkeit: 300 VDC**
- **Isolationswiderstand: 10 MOhm**
- **Leitungswiderstand: 5 Ohm**

Anschlüsse

Eingang:

- **1 x 24-pol. USB Typ-C-Stecker**

Ausgänge:

- **1 x 19-pol. HDMI-Buchse**
- **1 x 20-pol. Mini-DisplayPort-Buchse**
- **1 x 15-pol. VGA-Buchse**
- **1 x RJ45-Buchse 10/100/1000 Mbit/s**
- **3 x 4-pol. USB Typ A-Buchse**
- **1 x SD-Kartenslot**
- **1 x Mikro-SD-Kartenslot**
- **1 x 3,5 mm-Klinkenbuchse**
- **1 x 24-pol. USB Typ C Power Delivery-Buchse**

Physische Details

- **Gehäuse: 137 x 75 x 17 mm**
- **Kabellänge: 20 cm**
- **198 g**
- **Gehäuse: Aluminium**

Umgebungsbedingungen

- **Betriebstemperatur: 0 - 45°C**
- **Lagertemperatur: -10 - 70°C**
- **Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 - 90%**

Systemvoraussetzungen

- **Windows XP/Vista/7/8.1/10 oder Linux oder Mac 10.7.1 oder höher**

Lieferumfang

- **SuperSpeed USB-C auf 7-in-1-Dockingstation**
- **Kurzanleitung**

