

Produktdatenblatt

9034 P-2

EAN-No. 4000896218288



Länge: 160 mm



Anwendung:

Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche

- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuscentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm
- Hübe/Minute: 9500
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet

Inhalt:

- 1 Stichsäge
- 3 Sägeblätter, je 18 · 24 · 32 Zähne / Inch (Gesamtlänge: 93 mm)
- 1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne / Inch (Gesamtlänge: 153 mm)
- 5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm)
- 1 Innensechskantschlüssel (im Griff)
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 97,7 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 6,13 m/s²
- Sägehub: 10 mm
- Maße: 160 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,4 kg
- Schall-Druckpegel: 86,7 dB(A) Lp A
- Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1,6 l/sec)

Artikelnummer

9034 P-2