

Technisches Datenblatt

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2250071



Universalschelle für Einzelbefestigung von Kabeln, Leitungen und Rohren, alle Größen sind beliebig untereinander anreihbar, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6.

Zum Kleben der Polyamid-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleittungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

*Größe 3-7 nicht geeignet für ein Gasdrucknagelgerät.



PA

Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2250071
Typ	2037 3-7 LGR
Bezeichnung 1	Reihen-Druck-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	3-7mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,26 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Reihen-Druck-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2250071



Abmessungen



Maß A	14,5 mm
Maß d max.	7 mm
Maß d min.	3 mm
Maß F	6 mm
Maß H1	7,5 mm
Maß H2	15,5 mm
Maß H3	19,5 mm

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Halogenfrei	ja
Rastsystem	ja
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	7 mm
Spannbereich D min.	3 mm