

**KSB 100 L10M (556 130)**



Abbildung unverbindlich

Korrosionsschutzbinden zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.  
Zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672. In Rollen 10 m lang. UV-stabilisiert.

Typ Art.-Nr.	KSB 100 L10M 556 130
Werkstoff	Petrolat
Länge	10 m
Bandbreite	100 mm
Bandstärke	ca. 1 mm
Normenbezug	DIN 30672
Ausführung	UV-stabilisiert
Gewicht	1,28 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	68071000
GTIN (EAN)	4013364028524
VPE	12 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.