




AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN (625 015)



Abbildung unverbindlich



Typ Art.-Nr.	AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN 625 015
Werkstoff	St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / -40 mm
Ausführung für Tiefenerder	Ø25 mm
Schraube	⬆ M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	18 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	383 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364026599
VPE	20 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.