

# LED STRIP BASIC 60 RGB IP54

- Flexibler, selbstklebender LED-Streifen mit Schutz vor Spritzwasser und Taufeuchte
- Ideal für Anwendungen im Innenbereich und im vor Witterung geschützten Außenbereich
- Die geringe Breite des Streifens von nur 10 mm ermöglicht die problemlose Verklebung in handelsüblichen Aluminium Profilen, welche für eine ausreichende Kühlung sorgen.
- Montage durch selbstklebendes 3M Klebeband



## LICHTTECHNISCHE DATEN

	51540831
Lichtfarbe	RGB
Typ. Lichtstrom je Meter	360 lm/m
Effizienz	25 lm/W
Energieeffizienzklasse	B
LED Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer L70	30000 h

## ELEKTRISCHE DATEN

	51540831
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Betriebsstrom	3 A
Typ. Leistung	72 W
Typ. Leistung je Meter	14,4 W/m

## MECHANISCHE DATEN

	51540831
Länge Streifen	5000 mm
Breite Streifen	10 mm
Höhe Streifen	3 mm
Anzahl LED pro Cut	6
Anzahl Cuts	50
Länge pro Cut	100 mm
Schutzart	IP 54

## SONSTIGE DATEN

	51540831
Max. betreibbare Länge <sup>1</sup>	5000 mm

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

