



ICY BOX IB-MS638B-T

Freistehender Ständer mit Halterung
für zwei Monitore bis zu 24" (61 cm)
Bildschirmdiagonale

Haupteigenschaften

- Die IB-MS638B-T bietet bewährtes Mehrfach-Ständerdesign in deutlich schmalere und ergonomischerer Art und Weise
- Easy Cable™ - zur ordentlichen und übersichtlichen Kabelführung.
- Smart Torque Adjust™ - Drehmomenteinstellung an jeder VESA® Halterung um Monitore mit verschiedenen Gewichten anpassen zu können
- Horizontal verstellbare VESA® Halterungen für verschiedene Monitorgrößen
- Für Monitore bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale
- Spezielle Formgebung des Metallfußes garantiert Stabilität
- Einfache Anpassung der Monitor Höheneinstellung
- Unterstützung für VESA® Standard 100x100 und 75x75



Verpackungsinhalt

IB-MS638B-T, Inbusschlüssel, Schraubenset, Kurzanleitung

Technische Daten

Modell	IB-MS638B-T
Artikel Nr.	60411
EAN	4250078167952
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Stahl / Kunststoff / Aluminiumlegierung
Maximale Monitorgröße	24" (61 cm)

Monitoranzahl	2
Maximales Armbelastung	6 kg/Monitor
Drehwinkel VESA® Halterung	+/- 15° horizontal
Neigungswinkel VESA® Halterung	+/- 15° horizontal
Drehpunkt - VESA® Halterung	360° horizontal
Drehpunkt - Standfuß	360° vertikal
Befestigung	Metall Standfuß



Drehmomentanpassung



Einfach die Haltung justieren



Kabelmanagement und Höhenanpassung



Dreh- und Neigbare VESA Halterung



ICY BOX **IB-MS638B-T**

Freistehender Ständer mit Halterung für zwei Monitore bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale



Schmal und ergonomisch

Die Halterung für zwei Monitore mit je einer maximalen Bildschirmgröße von 24" (Bildschirmdiagonale: 61 cm, max. 6 kg je Monitor) ist komplett aus hochwertigem Stahl und einer Aluminiumlegierung gefertigt und bietet daher besondere Stabilität. Bei dem Design wurde außerdem darauf geachtet, dass sie nicht zu viel Platz auf dem Tisch einnimmt, und die Nutzung der Bildschirme ergonomisch ist.



Für optimale Ordnung...

Am Arbeitsplatz oder zuhause am PC Schreibtisch, hat die Monitorhalterung eine EasyCable™ Kabelführung auf der Rückseite. Um die Gewichte von unterschiedlich schweren Bildschirmen gut auszubalancieren zu können, sorgt eine Smart Torque Adjust™ Drehmomenteinstellung an jeder VESA Halterung für Stabilität.



Eine anwenderfreundliche Ausrichtung

Die verschiedenen Bauteile der Halterung lassen sich in verschiedenen Winkeln bis zu 360° rotieren. Man hat außerdem die Möglichkeit, die gesamte Bildschirmhalterung horizontal nach rechts oder links zu verschieben, oder die Bildschirme mit einem Neigungswinkel von bis zu 15° nach den eigenen Wünschen auszurichten.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 5 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 17,3 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 3,22 kg
Nettogewicht: 2,1 kg

Abmessung/Karton: 492x492x304 mm
Abmessung (mit Verp.): 95x472x272 mm
Abmessung des Artikels: 246x715x401 mm
Ursprungsland: Taiwan





ICY BOX IB-MS638B-T Zubehör



Modell IB-MS638B-T-M2
Artikel Nr. 60412
EAN Code 4250078167969
Beschreibung Schwarze Erweiterungseinheit mit Halterung für zwei Monitore bis zu 24" (61 cm) Bildschirmdiagonale
Verpackungsinhalt IB-MS638B-T-M2, Inbusschlüssel, Schraubenset, Schnellinstallationsanleitung

Verpackungseinheit: 5 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 14,80 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 2,74 kg
Nettogewicht: 1,90 kg
Abmessung/Karton: 492x492x304 mm
Abmessung (mit Verp.): 98x476x273 mm
Abmessung des Artikels: 140x710x370 mm
Ursprungsland: Taiwan



Modell IB-MS639B-T-B1
Artikel Nr. 60415
EAN Code 4250078167990
Beschreibung Schwarzer alternativer Klemmfuß für IB-AC638 und IB-AC639
Verpackungsinhalt IB-MS639B-T-B1, Inbusschlüssel, Schraubenset, Schnellinstallationsanleitung

Verpackungseinheit: 8 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 18,30 kg
Bruttogewicht (mit Verp.): 2,20 kg
Nettogewicht: 2,03 kg
Abmessung/Karton: 362x350x290 mm
Abmessung (mit Verp.): 171x165x130 mm
Abmessung des Artikels: 120x160x130 mm
Ursprungsland: Taiwan