

**ULTIMATE
EARS™**

MEGABOOM 3

Kabelloser *Bluetooth*®-Lautsprecher



NOCH MEHR BOOM.

Die Ultimate Ears MEGABOOM 3 ist ein extrem leistungsstarker kabelloser Lautsprecher. Sie sorgt für lauten, klaren und raumfüllenden 360°-Sound mit satten, dröhnenden Bässen. Die perfekt ausgewogene Klangausgabe macht jede einzelne Note hörbar. Die MEGABOOM 3 ist zudem absolut wasserdicht, staubdicht und sturzfest und immer bereit für ein neues Abenteuer. Ob zum Snowboarden in den Bergen oder für einen Breakdance mit abschließendem Sprung in den Pool, auf die MEGABOOM 3 ist immer Verlass. Außerdem ermöglicht die brandneue Magic-Taste das Abspielen, Anhalten und Überspringen von Songs mit nur einem Tastendruck. Und diese coole Technologie wird geschützt durch eine fantastische, zweifarbige High-Performance-Beschichtung. Der neue Maßstab für ultimative Partystimmung.

INHALT

- Kabelloser *Bluetooth*®-Lautsprecher
- USB-Kabel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Herstellergarantie

FUNKTIONEN

- Raumfüllender 360°-Sound mit fantastischer Klangtreue bei jeder Lautstärke
- Abspielen, Anhalten und Überspringen von Songs mit nur einem Tastendruck
- Stylish und strapazierfähig zugleich, in zweifarbigen Designs mit Hochglanzeffekt
- Wasserdicht, staubdicht und sturzsicher.* Sie kann sogar schwimmen!
- 20 Stunden Akkulaufzeit** und 45 Meter kabellose *Bluetooth*®-Reichweite

* Staubdicht und wasserdicht nach IPX67-Schutzklasse (bis zu 30 Minuten lang in 1 Meter Tiefe).

**Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.

ULTIMATE EARS™

VERPACKUNG

	Hauptpaket	Hauptkarton
Gewicht	1440 g	3200 g
Länge	14,1 cm	14.8 cm
Breite	13,8 cm	29.2 cm
Höhe/Tiefe	24,2 cm	25.8 cm
Volumen	4,708 dm ³	0.011 m ³
1 Hauptpaket	1	–
1 Zwischenpaket	0	–
1 Hauptkarton	2	1
1 Euro-Palette	240	120
1 Container 20 Fuß	5508	2754
1 Container 40 Fuß	11340	5670
1 Container 40 Fuß HQ	12600	6300

	Teilenummer	(EAN-13)	(SCC-14)
Night Black	984-001402	5099206080362	50992060803613
Forest Green	984-001403	5099206080379	50992060803712
Lagoon Blue	984-001404	5099206080386	50992060803811
Ultraviolet Purple	984-001405	5099206080393	50992060803910
Sunset Red	984-001406	5099206080409	50992060804016
Seashell Peach	984-001407	5099206080416	50992060804115

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Bluetooth®

TECHNISCHE DATEN

- Kabellos-Funktionen: Verbinden von bis zu 8 Bluetooth®-fähigen Quellgeräten, bis zu 2 Quellgeräte gleichzeitig anschließen
- Kabellose Reichweite: 45 m
- Maximaler Schalldruckpegel: 90 dB
- Lautsprecher: zwei 50-mm-Antriebsspulen mit voller Bandbreite, 4 Ohm; zwei 55 mm x 86 mm Passivradiatoren
- Frequenzbereich: 60 Hz–20 kHz
- Stromversorgung: wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit einer Laufzeit von bis zu 20 Stunden
- Ladezeit: 2,75 Stunden
- Abmessungen: 87 mm Durchmesser x 225 mm
- Gewicht: 912 g
- Wasserdicht
- IP67-zertifiziert

