




Bezeichnung	Bajonett HEC Kabelstecker, Polzahl: 12, 7.0 - 13.0 mm, nicht schirmbar, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP68/IP69K
Produktgruppe	Bajonett HEC Serie 696
Bestellnummer	99 6517 100 12

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																																							
		 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>-2,4</td><td>-7,1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2,4</td><td>-7,1</td></tr> <tr><td>3</td><td>-4,8</td><td>-3,0</td></tr> <tr><td>4</td><td>0</td><td>-3,0</td></tr> <tr><td>5</td><td>4,8</td><td>-3,0</td></tr> <tr><td>6</td><td>-7,2</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>7</td><td>-2,4</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,4</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>9</td><td>7,2</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>10</td><td>-4,8</td><td>5,2</td></tr> <tr><td>11</td><td>0</td><td>5,2</td></tr> <tr><td>12</td><td>4,8</td><td>5,2</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-2,4	-7,1	2	2,4	-7,1	3	-4,8	-3,0	4	0	-3,0	5	4,8	-3,0	6	-7,2	1,1	7	-2,4	1,1	8	2,4	1,1	9	7,2	1,1	10	-4,8	5,2	11	0	5,2	12	4,8	5,2
	X	Y																																							
1	-2,4	-7,1																																							
2	2,4	-7,1																																							
3	-4,8	-3,0																																							
4	0	-3,0																																							
5	4,8	-3,0																																							
6	-7,2	1,1																																							
7	-2,4	1,1																																							
8	2,4	1,1																																							
9	7,2	1,1																																							
10	-4,8	5,2																																							
11	0	5,2																																							
12	4,8	5,2																																							

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett
Anschlussart	crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden)
Anschlußquerschnitt (mm)	0.14 - 0.75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	26 - 18
Kabeldurchlass	7.0 - 13.0 mm
Obere Grenztemperatur	100 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	5 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP68/IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt	abhängig vom Crimpkontakt (Zubehör)
Material Kontaktkörper	PA
Material Gehäuse	PA

Bezeichnung	Bajonett HEC Kabelstecker, Polzahl: 12, 7.0 - 13.0 mm, nicht schirmbar, crimpen (Crimpkontakte müssen separat bestellt werden), IP68/IP69K
Produktgruppe	Bajonett HEC Serie 696
Bestellnummer	99 6517 100 12

Security notices

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührunggefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.