

Pneumatic contact female 4,0 mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 000 6253
Beschreibung	Pneumatic contact female 4,0 mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140006253

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Kontaktart	Pneumatik-Kontakt
Kontaktbeschreibung	ohne Absperrung gerade

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +80 °C
Betriebsdruck	≤8 bar
Schlauchinnendurchmesser	4 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Delrin Acetal
Werkstoff Dichtung	Buna-N
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe nicht enthalten

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	0,24 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140018396
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
