

Pneumatic contact fem. with valve 4,0 mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 000 6258
Beschreibung	Pneumatic contact fem. with valve 4,0 mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09140006258

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Kontaktart	Pneumatik-Kontakt
Kontaktbeschreibung	mit Absperrung Polypropylen gerade

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +80 °C
Betriebsdruck	≤8 bar
Schlauchinnendurchmesser	4 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Delrin Acetal
Werkstoff Dichtung	Buna-N
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH SVHC Stoffe nicht enthalten

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	0,76 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140018426
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
