

Datenblatt

PC: Lenovo Thinkcentre M83 10AG



- Betriebssystem: Windows 10 Home 64 Bit
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- G-Data Internet Security OEM Vollversion mit 1 Jahr Premium Support und Updates
- Sockel: LGA 1150, Chipsatz: Intel Q85 Express
- Prozessor: Intel Pentium G3220, 2x 3,00GHz, Cache 3MB
- Arbeitsspeicher: 8192MB DDR3-SDRAM, PC3-12800, 1600MHz
- Grafikchip: Intel HD Graphics
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 500GB HDD
- Optisches Laufwerk: DVD-RW
- Intel I217LM Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschlüsse(onboard): 4x USB 2.0, 4x USB 3.0 (2x vorn), 1x seriell, 2x LineIn, 1x LineOut, 1x Kopfhörer(vorn), 1x Mikrofon(vorn), 1x DisplayPort, 1x VGA
- Erweiterungssteckplätze: 1x PCI-Express (x16) 1x PCI-Express (x1), 2x PCI
- Laufwerksschächte: 2x 3.5" (1x intern), 1x 5.25"
- Gehäusefarbe: schwarz
- Gehäuseform: Midi-Tower
- Maße: (BxTxH) 175 x 442 x 415 mm, Gewicht: 11,2kg
- Inklusive Netzteil