

## Drahtlose Klingel 200 m Blitzlicht & Soft Touch



### + Produkt

- Lautlos-Modus dank integriertem LED-Blitz
- 6 qualitativ hochwertige Klingeltöne der Marke Extel
- mobile Klingel, die sich aufstellen oder an der Wand befestigen lässt
- individualisierbarer Klingelton für jeden Sender zur einfachen Unterscheidung Ihrer Eingänge
- Soft Touch-Ausführung für eine optimale Haptik
- Low Power Alert-Funktion, um mit einem einfachen Aufleuchten informiert zu werden, wenn die Batterie in der Klingel oder im Sender schwach wird
- auf bis zu 4 Klingeln und 4 Sender (Klingeltaste, Bewegungsmelder, Öffnungsmelder Tür/Fenster oder universale Erweiterung) erweiterbare Plattform
- Beleuchtete Klingeltaste

#### Inhalt des Sets:

- 1 Soft Touch Klingel mit Blitzlicht (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 Klingeltaste (Batterie im Lieferumfang enthalten)
- 1 Regenschutz



EXTEL TV



# Technische Merkmale

Verkabelung	drahtlos	
Maximaler Abstand	200m im freien Feld - Frequenz 433 MHz	
Klingel	6 Extel Klingeltöne Lautstärke: 85 dB	<b>Optionales Zubehör</b> 
Merkmale Klingel	Modus: Klingelton/Blinklicht (geräuschlos) / Klingelton + Blinklicht Farbanzahl Blinklicht: 1 Max. Senderanzahl: 4 Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal) USB-Ladegerät: nein Befestigung: an der Wand oder aufstellbar	
Merkmale Sender	Max. Empfängeranzahl: 4 Beleuchtete Klingeltaste: Ja Beleuchtetes Namensschild: ja Alarm bei schwachem Akku: Ja (Blinklicht + Tonsignal) Befestigung: an der Wand	
Einstellungen	Lautstärke Klingel + Modus Klingel	
Ausführung	Klingel: Soft Touch-Kunststoff (Farbe je nach Art.-Nr.) Sender: weißer und grauer Kunststoff	
Elektrische Eigenschaften	Klingel: 3 x AA (LR06) (nicht im Lieferumfang enthalten) Sender: 1 x CR2032 (im Lieferumfang enthalten)	
Batteriemerkmale	1 x CR2032 (im Lieferumfang enthalten)	
Betriebstemperatur	-10°C / 55°C	
Verwendung	Klingel: Innenbereich Sender: Außenbereich (IP44)	
Merkmale des Einzelprodukts	Abmessungen Klingel: 90 (H) x 90 (B) x 35 (T) mm Abmessungen Sender: 50 (H) x 75 (L) x 29 (T) mm Gewicht: 0,18kg	
Merkmale Set	Maße: 210 (H) x 150 (L) x 44 (T) mm Gewicht: 0,32kg	
Norm und Zertifizierung	CE, RoHS, REACH	

## diBi Flash Soft Schwarz

081737



## diBi Flash Soft Weiß

081738



## diBi Flash Soft Grau

081740



## diBi Flash Soft Braun

081739



## diBi Flash Soft Schwarz & Orange

081741



Weitere Informationen:

CFI-Extel: 04 74 08 96 00

cfi@cfi-extel.com

Entdecken Sie unsere Produkte auf:

[www.cfi-extel.com](http://www.cfi-extel.com)

Folgen Sie uns auf



**0 892 350 069** Service 0,35 € / min  
+ prix appel