

**Technische Daten**

Material	: Ethylen-Propylen Kautschuk Isobuten-Isopren-Kautschuk
Farbe	: schwarz

	Typische Werte	Test Methode
Bandstärke	: 1,6 mm	ASTM-D-4325
Betriebstemperatur		
dauerhaft	: bis zu +90 °C	
kurzzeitig	: bis zu +130 °C	
Wasserabsorption	: 0,10 %	ASTM-D-570
Durchschlagsfestigkeit	: 400 V / mm	ASTM-D-4325
Ozon Beständigkeit	: erfüllt	ASTM-D-4388
UV Beständigkeit	: erfüllt	ASTM-D-4325