

Inkovoideo INKO-24M

Komplettset 4-Kanal Netzwerkrekorder mit 4 x Full HD 2MP Überwachungskameras

Modell: INKO-24M

EAN: 4260383611781

WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösungen. Die Sets sind einfach einzurichten und in wenigen Minuten einsatzbereit. Eine ausführliche Anleitung wird immer mitgeliefert.

Dank direkter Verbindung der Kameras zum Aufzeichnungsgerät wird ihr bestehendes WLAN-Netz nicht belastet. Die Datenübertragung erfolgt natürlich verschlüsselt und somit können die Daten nicht einfach abgefangen werden. Weltweiter Zugriff auf die Anlage über Smartphone ist über die entsprechende APP ebenfalls möglich. Aufzeichnung der Daten kann lokal auf der Festplatte erfolgen (Festplatte im Lieferumfang nicht enthalten). Dabei kann die Aufzeichnung permanent, zeitgesteuert oder ereignisgesteuert erfolgen.

Dank neuestem H.265 / H.265+-Komprimierungsformat wird die Datenmenge bei gleichbleibender Qualität deutlich reduziert.

Die Kameras aus dem Set sind sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet und liefern eine Auflösung von 1080P.

Dank starken IR-LED's liefern die Kameras auch nachts gute Bilder auf einer Entfernung bis ca. 20m.



Hauptmerkmale

- HDMI-Ausgang
- Automatische Verbindung zwischen Kameras und Netzwerkrekorder, keine Konfiguration notwendig
- Plug and Play, P2P
- Nachtsicht bis 20 m
- Fernzugriff über PC und Smartphone
- 2 MP WLAN-Kameras

Lieferumfang

- 1 x 4 Kanal NVR
- 4 x WLAN-Netzwerkamera
- Anschlusskabel
- Netzteile
- Bedienungsanleitung (**Deutsch**)

Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Netzwerkrekorder

Prozessor	professioneller industrieller Prozessor	
Video-Audioeingang	Netzwerk-Videoeingang	4 Kanäle
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1 Kanal, Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
	VGA-Ausgang	1 Kanal, Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
Videokomprimierung	Standard	H.265, H.264, H265 +
Spezifikation der Videocodierung	Aufnahmeauflösung	720P/960P/1080P
	Wiedergabe	4-Kanal
Videomanagement	Aufnahme- / Aufnahmemodus	manuelle Aufnahme, Zeitgesteuerten Aufnahmen, Aufnahmen bei Bewegungserkennung, Alarmaufnahme
	Wiedergabemodus	Sofortige Wiedergabe, Allgemeine Wiedergabe, Ereigniswiedergabe
	Backup-Modus	allgemeine Sicherung
HDD-Laufwerk	Typ	1 x SATA-Anschluss
	Kapazität	Max. 6TB
externe Schnittstelle	Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10M / 100M selbstanpassender Ethernet-Port, 2 Antenne
	USB	1 x USB 2.0
Netzwerkmanagement	Netzwerkprotokoll	UPnP (Plug & Play), SMTP (E-Mail-Dienst), PPPoE, DHCP usw.
Andere	Stromversorgung	DC 12V 2A
	Energieverbrauch	≤5W
	Arbeitstemperatur	-10°C-- +55°C
	Abmessung	258x210x42 mm
	Gewicht	≤1 Kg

Netzwerkcameras

Prozessor	professioneller industrieller Prozessor
Bildsensor	1/3" Progressive Scan Sensor
Horizontaler Betrachtungswinkel	Max. 80°
S/N-Verhältnis	> 39.1 dB
Videokomprimierung	H.264, H264+, H.265, H265+
Auflösung	1920 x 1080
Min. Beleuchtung	Farbe: 0.01 Lux; S/W: 0.001 Lux
Objektiv	4 mm
OSD	Datum, Uhrzeit und Titel
Weißabgleich	Auto
Tag und Nacht	Auto / Farbe / SW
3D-DNR	Auto
Spiegeln / Flip	Ein / Aus
Dual Stream	Ja
Stromversorgung	DC12V-1A
Energieverbrauch	≤6W
WLAN	WIFI 802.11b/g/n
Material	Metall
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C - +50°C / 30% - 80% RH
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C - +60°C / 20% - 90% RH
Abmessung	66 x 180mm