

Inkovoideo INKO-24M WLAN Komplettset für Videoüberwachung mit 4-Kanal Netzwerkrekorder und 4x 3 MP Überwachungskameras

Modell: INKO-24M

EAN: 4260383611781

WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösungen. Die Sets sind einfach einzurichten und in wenigen Minuten einsatzbereit. Eine ausführliche Anleitung wird immer mitgeliefert.



Dank direkter Verbindung der Kameras zum Aufzeichnungsgerät wird ihr bestehendes WLAN-Netz nicht belastet. Die Datenübertragung erfolgt natürlich verschlüsselt und somit können die Daten nicht einfach abgefangen werden. Weltweiter Zugriff auf die Anlage über Smartphone ist über die entsprechende APP ebenfalls möglich. Aufzeichnung der Daten kann lokal auf der Festplatte erfolgen (Festplatte im Lieferumfang nicht enthalten). Dabei kann die Aufzeichnung permanent, zeitgesteuert oder ereignisgesteuert erfolgen.

Dank neuestem H.265 / H.265+-Komprimierungsformat wird die Datenmenge bei gleichbleibender Qualität deutlich reduziert.

Die Kameras aus dem Set sind sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet und liefern eine Auflösung von 3 Megapixel.

Dank starken IR-LED's liefern die Kameras auch nachts gute Bilder auf einer Entfernung bis ca. 20m.

Hauptmerkmale

- HDMI-Ausgang
- Automatische Verbindung zwischen Kameras und Netzwerkrekorder, keine Konfiguration notwendig
- Plug and Play, P2P
- Nachtsicht bis 20 m
- Fernzugriff über PC und Smartphone
- 3 MP WLAN-Kameras

Lieferumfang

- 1 x 4 Kanal NVR
- 4 x 3 MP WLAN-Netzwerkamera
- Anschlusskabel
- Netzteile
- Bedienungsanleitung (**Deutsch**)

Festplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Netzwerkrekorder

Prozessor	Professioneller industrieller Prozessor	
Video-Audioeingang	Netzwerk-Videoeingang	4 Kanäle
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1 Kanal, Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
Videokomprimierung	Standard	H.265, H.264, H265 +
Spezifikation der Videocodierung	Aufnahmeauflösung	720P/960P/1080P/1296P
	Wiedergabe	4-Kanal
Videomanagement	Aufnahmemodus	manuelle Aufnahme, Zeitgesteuerten Aufnahmen, Aufnahmen bei Bewegungserkennung, Alarmaufnahme
	Wiedergabemodus	Sofortige Wiedergabe, Allgemeine Wiedergabe, Ereigniswiedergabe
	Backup-Modus	allgemeine Sicherung
HDD-Laufwerk	Typ	1 x SATA-Anschluss
	Kapazität	Max. 6 TB
externe Schnittstelle	Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10 M / 100 M selbstanpassender Ethernet-Port
	USB	1 x USB 2.0
Netzwerkmanagement	Netzwerkprotokoll	UPnP (Plug & Play), SMTP (E-Mail-Dienst), PPPoE, DHCP usw.
Andere	Stromversorgung	DC 12 V 2 A
	Energieverbrauch	≤5 W (ohne Festplatte)
	Arbeitstemperatur	-10°C - +55°C
	Abmessung	258 × 210 × 42 mm
	Gewicht	≤1 Kg

Netzwerkcameras

Bildsensor	1/3" Progressive Scan Sensor
Horizontaler Betrachtungswinkel	Max. 80°
S/N-Verhältnis	> 39,1 dB
Videokomprimierung	H.264, H264+, H.265, H265+
Auflösung	Max 3 MP, 2304 x 1296
Min. Beleuchtung	Farbe: 0.01 Lux; S/W: 0.001 Lux
Objektiv	3,6 mm
OSD	Datum, Uhrzeit und Titel
Weißabgleich	Auto
Tag und Nacht	Auto / Farbe / SW
3D-DNR	Auto
Spiegeln / Flip	Ein / Aus
Dual Stream	Ja
Stromversorgung	DC 12 V 1 A
Energieverbrauch	≤6 W
WLAN	WIFI 802.11b/g/n
Material	Metall
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C - +50°C / 30% - 80% RH
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C - +60°C / 20% - 90% RH
Abmessung	66 x 180 mm