

Full HD WLAN Überwachungsset mit integriertem 30,48 cm (12“ Zoll) Monitor und 4x 3 MP Überwachungskameras

Modell: INKO-AL3003-4

EAN: 4260383611712

WLAN-basierte Überwachungssets von INKOVIDEO bieten den Kunden eine kostengünstige, benutzerfreundliche und qualitative Alternative zu den herkömmlichen teuren und komplizierten Überwachungslösungen. Die Sets sind einfach einzurichten und in wenigen Minuten einsatzbereit. Eine ausführliche Anleitung wird immer mitgeliefert.

Das Modell INKO-AL3003-4 eignet sich am besten für private Haushalte und kleinere Gewerbeobjekte. Das Set besteht aus Kameras und einem Aufzeichnungsgerät mit integriertem 30,48 cm (12“ Zoll) Monitor. Der Monitor liefert scharfe Bilder in Full HD-Auflösung.

Dank direkter Verbindung der Kameras zum Aufzeichnungsgerät wird ihr bestehendes WLAN-Netz nicht belastet. Die Datenübertragung erfolgt natürlich verschlüsselt und somit können die Daten nicht einfach abgefangen werden. Weltweiter Zugriff auf die Anlage über Smartphone ist über die entsprechende APP ebenfalls möglich.

Aufzeichnung der Daten kann direkt auf einer 3,5“ SATA Festplatte erfolgen. Entsprechender Einbauschacht ist auf der Rückseite des Gerätes vorhanden.

Das neue H.265-Komprimierungsformat erlaubt es größere Datenmenge bei gleichbleibender Qualität zu speichern.

Die Kameras sind sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet und liefern eine Auflösung von 3 MP. Starke IR-LED's gewährleistet eine gute Nachtsicht bis 20 m.



Hauptmerkmale

- 3 MP WLAN-Kameras
- Weltweiter Zugriff über Smartphone
- H.265 Komprimierungsformat
- Großer Bildschirm
- Einbauschacht für die Festplatte
- Nachtsicht
- Wettergeschützte Kameras

Lieferumfang

- 1 x 4 Kanal NVR mit integriertem 12“ (30,48cm) Monitor
- 4 x WLAN-Netzwerkamera
- 1 x Netzkabel
- 5 x Netzteile
- 1 x Maus
- Ständer
- Montagezubehör
- Bedienungsanleitung (Deutsch)

(Festplatte im Lieferumfang nicht enthalten.)

Technische Daten

Netzwerkrekorder

Prozessor	professioneller industrieller Prozessor	
Video-Audioeingang	Netzwerk-Videoeingang	4 Kanäle
Video-Ausgang	HDMI-Ausgang	1 Kanal, Auflösung: 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
Videokomprimierung	Standard	H.265, H.264, H265 +
Spezifikation der Videocodierung	Aufnahmeauflösung	720P/960P/1080P/1296P
	Wiedergabe	4-Kanal
Videomanagement	Aufnahmemodus	manuelle Aufnahme, Zeitgesteuerten Aufnahmen, Aufnahmen bei Bewegungserkennung, Alarmaufnahme
	Wiedergabemodus	Sofortige Wiedergabe, Allgemeine Wiedergabe, Ereigniswiedergabe
	Backup-Modus	allgemeine Sicherung
HDD-Laufwerk	Typ	1 x SATA-Anschluss
	Kapazität	Max. 6TB
externe Schnittstelle	Netzwerkanschluss	1 x RJ45 10M / 100M selbstanpassender Ethernet-Port
	USB	1 x USB 2.0
Netzwerkmanagement	Netzwerkprotokoll	UPnP (Plug & Play), SMTP (E-Mail-Dienst), PPPoE, DHCP usw.
Andere	Stromversorgung	DC 12V 2A
	Energieverbrauch	≤5 W
	Arbeitstemperatur	-10°C-- +55°C
	Abmessung	258 x 210 x 42 mm
	Gewicht	≤1 Kg

Netzwerkcameras

Bildsensor	1/3" Progressive Scan Sensor
Horizontaler Betrachtungswinkel	Max. 80°
S/N-Verhältnis	> 39,1 dB
Videokomprimierung	H.264, H264+, H.265, H265+
Auflösung	Max 3 MP, 2304 x 1296
Min. Beleuchtung	Farbe: 0.01 Lux; S/W: 0.001 Lux
Objektiv	3,6 mm
OSD	Datum, Uhrzeit und Titel
Weißabgleich	Auto
Tag und Nacht	Auto / Farbe / SW
3D-DNR	Auto
Spiegeln / Flip	Ein / Aus
Dual Stream	Ja
Stromversorgung	DC 12 V 1 A
Energieverbrauch	≤6 W
WLAN	WIFI 802.11b/g/n
Material	Metall
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10°C - +50°C / 30% - 80% RH
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C - +60°C / 20% - 90% RH
Abmessung	66 x 180 mm