

Dia-FS3, 125×28,5×22,23mm, "professional", "UP", Universal (628299000)

Bestell-Nr. 628299000
EAN 4007430330826



Abbildung stellvertretend

- Schnelles und komfortables Fräsen von Mauerschlitzen in vielfältigen Materialien möglich
- Hohe Arbeitserleichterung, durch das intelligente System aus verschränkt angeordneten Segmenten, da Herausstemmen des Mittelstegs entfällt. Hohe Zeitersparnis durch Fräsen in einem Arbeitsgang
- Reduzierung von Schmutz und Staub, da das Material sauber und vollständig aus dem Schlitz entfernt wird
- Passgenaue Schlitz für Einzelleitungen, oder für Ø 20 und 25 mm-Leerrohre. Max. Schnittbreite: 20 mm (2-reihig 628298000) bzw. 30 mm (3-reihig 628299000)

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Segmentabmessungen	28.5 x 7 mm
Segmentanzahl	30
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1
Verpackung	Karton