

SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Akku-Schlagschrauber

Bestell-Nr. 602396890
EAN 4007430330307



Abbildung stellvertretend



- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M16
Max. Leerlaufdrehzahl	2900 /min
Max. Schlagzahl	4000 /min
Max. Drehmoment	200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
------------------	-------------------------------

Gewicht ohne Akkupack	0.94 kg
-----------------------	---------

Gewicht mit Akkupack	1.3 kg
----------------------	--------

VIBRATION

Schlagschrauben	9 m/s ²
-----------------	--------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
--------------------	----------------------

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	94 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	105 dB(A)
----------------------------	-----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

- Gürtelhaken
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät