

GRILLVERGNÜGEN MIT HAUBE UND THERMOMETER



PG 8541 Barbecue-Elektrogrill, Standgrill mit Haube

Die USP auf einen Blick:

- Grillen mit Haube und integriertem Thermometer für alles, was Ihnen schmeckt: Würstchen, Steaks, Gemüse – alles ist möglich!
- Grillplatte mit keramischer Beschichtung: langlebig, kratzfest und einfach zu reinigen
- hohe Kapazität durch große Grillfläche mit 41 cm Durchmesser (ca. 1.320 cm²)



Produktdetails



Metallhaube mit Cool-Touch-Griff, integriertem Thermometer, stabiles Gestell, praktische Ablage.



Grillfläche mit keramischer Beschichtung: kratzfest und leicht zu reinigen. Gesundes Grillen dank Fettablauf.



Thermometer zur einfachen Temperaturüberwachung mit klar ablesbarer Skala.



XXL-Anschlusskabel mit 2,8 m für die freie Platzwahl.



Haube mit Windschutzfunktion.



Entnehmbarer und mehrstufig regelbarer Thermostat mit Abzugshilfe.



Plug and Grill: Stecker rein und los geht's.



Auch als Tischgrill verwendbar.



Leicht entnehmbare Fettauffangschale.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	max. 2.000 W
Farbe	matt schwarz
Maße der Grillfläche	Durchmesser 41 cm, etwa 1.320 cm ²
Grillplatte mit integriertem Fettablauf	Ja
Fettauffangschale herausnehmbar	Ja
Metallhaube mit Cool-Touch-Griff	Ja
Kontrollleuchte	Ja
Zuleitung	2,8 m
Antihaftbeschäftigung	Ja
Integriertes Haubenthermometer	Ja
Mehrstufiger Thermostatregler	Ja
Gewicht des Produktes (Netto/Brutto)	6,8 kg / 8,5 kg
Maße inkl. Verpackung	48,0 x 46,5 x 31,0 cm
Maße ohne Haube/mit Haube (BxHxT) in cm	42,0 x 83,0 x 58,0 / 42,0 x 96,0 x 58,0 cm
VE	1 Stück
GTIN-Code	4008146027604