



Fuba GAD 514 DC

Artikelnummer: 29440053

Unverbindliche Preisempfehlung:

Die Fuba GAD 514 DC ist eine rückkanaltaugliche Universal-Durchgangsdose mit DC-Durchlass, drei separaten Anschlüssen und 14 dB Anschlussdämpfung für Satelliten-, Unicable-, terrestrische und BK-Anlagen. Die

hochwertige Ausführung der Mechanik sowie die frei zugänglichen Anschlüsse in Schraub-Klemmtechnik überzeugen.

Merkmale

- Schirmungsmaß Klasse A
- um 180° aufklappbare Zugentlastung zur einfachen Kabelmontage
- stabiles Druckgussgehäuse mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen Durchmesser 55...65 mm
- mit nahezu allen Installationsprogrammen kombinierbar
- 75 Ohm Impedanz
- HDTV-tauglich

Technische Daten

EAN	4050414400534
Anschlüsse	Sat: F-Buchse TV: IEC-Stecker Radio: IEC-Buchse
Ausführung	Durchgangsdose
Frequenzbereich	Eingang: 5...2200 MHz Stammausgang: 5...2200 MHz
Ausgangsfrequenz	Sat.: 950...2200 MHz TV: 109...862 MHz Rückkanal: 5...65 MHz Radio: 87,5...108 MHz
Anschlussdämpfung	Sat.: 14,0 dB ± 1,5 dB TV: 14,0 dB ± 1,5 dB Radio: 16,0 dB ± 2,0 dB
Durchgangsdämpfung	470...862 MHz: ≤ 1,3 dB 862...2200 MHz: ≤ 2,5 dB
Maße B x H x T	68 x 68 x 39 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 10.04.2019

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de