



## Fuba EAD 507 DC

Artikelnummer: 29440051

Unverbindliche Preisempfehlung:

Die Fuba EAD 507 DC ist eine rückkanaltaugliche Universal-Stichleitungsdose mit DC-Durchlass und drei separaten Anschlüssen bei 7 dB Anschlussdämpfung für Satelliten-, Unicable, terrestrische und BK-Anlagen. Ihre Anschlüsse in Schraub-Klemmtechnik sind frei zugänglich und sie hat eine um 180° aufklappbare Zulentlastung zur einfachen Kabelmontage.

Sie verfügt über ein stabiles Druckgussgehäuse mit Schraub- und Krallenbefestigung und ist mit nahezu allen Installationsprogrammen kombinierbar.

### Merkmale

- DC-Durchlass
- drei Ausgänge
- hochwertige mechanische Ausführung
- Anschlüsse in Schraub-Klemmtechnik frei zugänglich
- Schirmungsmaß Klasse A
- um 180° aufklappbare Zulentlastung zur einfachen Kabelmontage
- stabiles Druckgussgehäuse mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen Durchmesser 55...65 mm
- 75 Ohm Impedanz
- 

### Technische Daten

<b>EAN</b>	4050414400510
<b>Anschlüsse</b>	Sat: F-BuchseTV: IEC-SteckerRadio: IEC-Buchse
<b>Ausführung</b>	Stichleitungsdose
<b>Frequenzbereich</b>	Eingang: 5...2200 MHz
<b>Ausgangsfrequenz</b>	Sat.: 950...2200 MHzTV: 109...862 MHzRückkanal: 5...65 MHzRadio: 87,5...108 MHz
<b>Anschlussdämpfung</b>	Sat.: 7,0 dB ± 1,5 dBTV: 7,0 dB ± 1,5 dBRadio: 9,0 dB ± 2,0 dB
<b>Maße B x H x T</b>	68 x 68 x 39 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 10.04.2019

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltengeweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de