

Plustek eScan A280

plustek

eScan Serie



Der smarte Netzwerkscanner

Der preisgekrönte Plustek eScan A280 gehört zur Serie der leistungsstarken und robusten Stand-Alone Netzwerkscanner. Mit dem automatischem Vorlageneinzug und seinem komfortabel bedienbaren Touchscreen ist er ideal geeignet für eine schnelle Digitalisierung von Dokumenten. Neben A4 Vorlagen verarbeitet er auch Fotos, Belege, Rezepte, geprägte Karten, Visitenkarten und vieles mehr – und das ohne PC. Das Einstiegsmodell der Serie bietet nicht nur ein großes 7-Zoll-Farb-Touchscreen, sondern auch eine hohe Scangeschwindigkeit und umfassende Speichermöglichkeiten.



TWAIN-kompatibel

Mit Hilfe von DocTWAIN können die Funktionen des Scanners auch von externen ScanClients oder Anwendungen angesteuert werden.



Umfassende Anschlussmöglichkeiten

Das Gerät verfügt über einen integrierten WLAN und Ethernet-Anschluss für die Netzwerk-Verbindung, sowie einen zusätzlichen USB 2.0 Port.



Schnelles Duplex-Scannen

Die neue, verbesserte Papierzuführung mit optimalem Einzug bietet einen schnellen und zuverlässigen Vorlageneinzug.

❖ KEY FEATURES


- Hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 20 Seiten / Minute (40 ppi / Minute) (300 dpi / Farbe)
- Grosse Vorlagenkapazität von bis zu 50 Seiten
- Schnelles Duplexscannen und optimal Bildverarbeitung
- Einfache und unkomplizierte Ethernet- oder WLAN-Verbindung
- Umfassende Speichermöglichkeiten für gescannte Dokumente auch an mehrere Ziele



TAIWAN
EXCELLENCE

Plustek eScan A280

❖ VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN



Für Händler

- Kaufverträge
- Antragsformulare und Formulare
- Unterlagen zur Kontoeröffnung
- Inspektionsberichte

Mit dem eScan A280 sind Formulare, Kaufverträge oder anderen Vorlagen schnell und einfach digitalisiert und gespeichert.



Im Gesundheitswesen

- Belege und Korrespondenz
- Patientenunterlagen
- Krankenakten
- Rezepte und Überweisungen

Auch unterschiedliche Papierformate werden im Handumdrehen verarbeitet und können mit der integrierten, erweiterten Bildverarbeitung editiert werden.



Für Kanzleien

- Rechnungen
- Belege und Quittungen
- Steuerunterlagen
- Signierte Dokumente

Ideal geeignet zur Optimierung des digitalen Beleg- und Dokumentenmanagements in Steuer- und Anwaltskanzleien oder bei Wirtschaftsprüfern.

Software

Der eScan A280 ist mit unterschiedlichen Softwarevarianten lieferbar:



Für Einsteiger: Essential

Ob mittelständisches Büro, Steuerkanzlei oder Arztpraxis mit der eScan Essential Version und seinen Funktionen wie JobButtons und den flexiblen Speicherzielen bietet er eine Fülle von Möglichkeiten.



Für Profis: Enterprise

Vorbereitet für die Einbindung in umfangreiche IT Landschaften oder Anbindung an Dokumenten- und Patientenmanagement Systeme. Hinzu kommen Sicherheitsfunktionen wie Zugriffsrechte auf Benutzerebene und erweiterte Netzwerkfunktionalitäten



Für Spezialisten: Sharepoint

Scannen Sie Dokumente direkt in Office 365, SharePoint oder freigegebene Netzwerkordner. Dokumente können mit Metadaten angereichert und direkt in eine Bibliothek gespeichert werden.



Für Entwickler: SDK

Mit dem SDK – (Software Developer Kit) ganz einfach die eigene Scan App entwickeln. Ob Branding, Anbindung an eigene Systeme oder individuelle Lösung – basierend auf einem innovativen Android-Betriebssystem entwickeln Sie mit unserer Unterstützung Ihre eigene Scan – Applikation.

Spezifikationen

Scangeschwindigkeit	20 ppm/ 40 ipm (Farbe/Graustufen, 300 dpi, A4)
ADF-Kapazität	50 Blatt (70 g/m ²) Bemerkung: Die maximale ADF-Kapazität variiert in Abhängigkeit vom Papiergewicht.
Scanbereich (B x L)	Maximum: 216 x 356 mm (*Für längeres Papier 216 x 1676 mm) Minimum: 13,2 x 13,2 mm
Unterstütztes Papierformat (B x L)	Maximum: 216 x 356 mm (*Für längeres Papier 216 x 1676 mm) Minimum: 50,8 x 50,8 mm
Grammatur (Papiergewicht)	40 to 157 g/m ²
Tagesvolumen (Seiten)	2,000
Stromversorgung	24Vdc/2.7 A
OCR Software	ABBYY FineReader 12 Sprint
Netzwerkfunktionen	Scannen für Mobilgerät Scannen für FTP (FTP/SFTP unterstützt) Scannen für USB Scannen für PC Scannen für E-Mail Scannen für Cloud
Anschluss	USB 2.0 x 2 USB 2.0 (Host) x 1 RJ45 (Netzwerkanschluss) x 1
Nettogewicht	2.8 Kgs (6.17 Lbs)
Maße (B x T x H)	318 x 170 x 189 mm (12.53" x 6.69" x 7.45")
Schnittstelle	TWAIN – Kompatibel



ABBYY FineReader 12.0 sprint

