

# LED HANDLEUCHTE IN STABFORM MIT AUFHÄNGEHAKEN 5 W SCHWARZ

## HANDLEUCHTE LED



Art. Nr.  
0090950505

EAN  
4006341711700

Typ  
LY-6005

### LED WORKLIGHT



- ROBUST - bietet ein stoß- und schlaggeschütztes, voll-isoliertes Kunststoffgehäuse
- FLEXIBEL - mit 360° Rundumlicht als Hand- oder Hängeleuchte einsetzbar
- PRAKTISCH - mit Aufhängehaken & rutschfestem Handgriff
- KOMPLETT - mit 5m langer Kunststoff-Leitung mit Stecker
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 400 lm in tageslichtweißem Licht

### ARTIKELSTAMMDATEN

Artikelnummer	0090950505
EAN-Nummer	4006341711700

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Frei positionierbar
Spannungsart	AC
IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Nennspannung	230 V
Schutzklasse	II
Ohne Dimmfunktion	Ja
Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6.500 K

<b>Leiterquerschnitt</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Mit Schutzabdeckung</b>	Ja
<b>Leistung</b>	5 W
<b>Kabeltyp</b>	H05VV-F
<b>Länge des Anschlusskabels</b>	5 m
<b>Lichtstrom</b>	400 lm
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	-5°C - 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	-5°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Länge netto mm</b>	460 mm
<b>Breite netto mm</b>	36,5 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	36,5 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	414 g
<b>Beschreibung</b>	Die solide LED Handleuchte in bewährter Stabform mit 360° Rundumlicht bietet ein stabiles Vollkunststoffgehäuse. Die energieeffiziente LED-Technologie der Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit dem angeformten Haken lässt sich die Leuchte bei Bedarf einfach aufhängen. Die handliche Arbeitsleuchte ist mit einer 5m langen Anschlussleitung mit Stecker ausgestattet, mit welcher je nach Bedarf ein sehr großer Arbeitsradius erreicht werden kann. Ideal für die Verwendung in der Werkstatt.
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	613 cm <sup>3</sup>
<b>Zerlegbare Lichtquelle</b>	Ja
<b>Zerlegbares (separates) Betriebsgerät</b>	Ja
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E

## MEDIA

**Schutzartzeichen**

