



Ersatzschlüssel Typ10 für Schlüsselschalter Mobile Panel Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Ersatzschlüssel Mobile Panel 1st Generation
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material	
• Eisenblech	Ja; Griff aus Kunststoff
Maße	
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Dicke	4 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	30 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10; gepaart mit Schlüsselring
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleißerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel 1st Generation
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0DE01-0AX1
• Produkt 2	6AV6645-0EC01-0AX1
• Produkt 3	6AV6645-0EF01-0AX1
• Produkt 4	6AV6645-0FE01-0AX1
• Produkt 5	6AV6645-0GC01-0AX1
• Produkt 6	6AV6645-0GF01-0AX1
• Produkt 7	6AV6645-0CC01-0AX0
• Produkt 8	6AV6645-0AC01-0AX0

- Produkt 9

[6AV6645-0BC01-0AX0](#)

letzte Änderung:

15.01.2021 