

# KERN CT1500-3Q1

Scherstab-Messzellen aus rostfreiem Stahl mit IP69K-Schutz



## Messsystem

Auflösung Wägezelle â eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,017 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	1,500 t
Wägezellen-Verbindung:	6-Leiter
Y-Wert:	10000

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	70 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-30 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	250 x 155 x 60 mm
Bruttogewicht:	1,117 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	130 x 31,5 x 31,5 mm
Kabellänge:	5 m

## Piktogramme

### STANDARD

