

# KERN CD40-3P1

Kraftmessdosen aus Edelstahl

**KERN**<sup>®</sup>



## Piktogramme

STANDARD



## Messsystem

Auflösung Wägezelle â eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,023 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	40 t
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	215 x 220 x 160 mm
Bruttogewicht:	3,200 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	2,706 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Kabellänge:	15 m
-------------	------