

KERN CK2-0P1

Miniatur-Wägezellen aus Aluminium

KERN[®]



Messsystem

Kombinierter Fehler:	0,030 %
Nennkennwert:	1,200
Wägebereich [Max]:	2 kg
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	145 x 60 x 35 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	55 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	12 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	80 x 10 x 12,7 mm
Kabellänge:	25 cm