

KERN CP20-3P9

Single-Point-Wägezellen aus rostfreiem Stahl mit IP69K-Schutz



Messsystem

Auflösung Wägezelle $\hat{=}$ eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,023 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	20 kg
Wägezellen-Verbindung:	6-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	230 x 115 x 45 mm
Bruttogewicht:	1,064 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	999 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	150 x 40 x 25 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	400 x 400 x 0 mm
Kabellänge:	3 m

Piktogramme

STANDARD

