

KERN CB 1500-3Q2

Biegestabwägezellen aus rostfreiem Stahl



Messsystem

Auflösung Wägezelle â eichfähig:	2000 e
Kombinierter Fehler:	0,017 %
Nennkennwert:	2
OIML-Klasse:	C2
Wägebereich [Max]:	1,500 t
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	70 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-30 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	250 x 155 x 60 mm
Bruttogewicht:	714 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	600 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Kabellänge:	3 m
-------------	-----

Piktogramme

STANDARD

