

KERN CB500-3Q1

Biegestabwägezellen aus rostfreiem Stahl



Messsystem

| | |
|----------------------------------|----------|
| Auflösung Wägezelle â eichfähig: | 3000 e |
| Kombinierter Fehler: | 0,017 % |
| Nennkennwert: | 2 |
| OIML-Klasse: | C3 |
| Wägebereich [Max]: | 500 kg |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-Leiter |
| Y-Wert: | 10000 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (max.): | 70 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -30 °C |
| Verwendungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Verwendungstemperatur (min.): | -10 °C |

Kategorie

| | |
|--------|--------|
| Marke: | Sauter |
|--------|--------|

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 250 x 155 x 60 mm |
| Bruttogewicht: | 571 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 500 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|-------------|-----|
| Kabellänge: | 3 m |
|-------------|-----|

Piktogramme

STANDARD

