


44420241	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 14.01.2019	<b>EPIC® POWERLOCK SCHRAUBKONTAKTE</b>	

## Beschreibung

- Schraubkontakte für POWERLOCK Rundsteckverbinder
- Anzugsmoment M12 Mutter: 27,5 Nm – 31,4 Nm



Artikel- Nummer	Artikel- Bezeichnung	Version
<b>Senke - Kontakt mit M12 Gewindestift, für Bauform POWERLOCK A1 S</b>		
44420241	POWERLOCK SP M12	Kontakt Senke, M12 Gewinde für Kabelschuhe
<b>Quelle - Kontakt mit M12 Gewindestift für Bauform POWERLOCK A6 S</b>		
44420242	POWERLOCK QP M12	Lamellenkontakt Quelle, M12 Gewinde für Kabelschuh
<b>Quelle - Kontakt schraub für Bauform POWERLOCK D6 S</b>		
44420237	POWERLOCK QS 120	120mm <sup>2</sup>
<b>Senke - Kontakt schraub, für Bauform POWERLOCK F6 S</b>		
44420232	POWERLOCK SS 120	120mm <sup>2</sup>



## Info

Schraub max. 400A

Nicht mit Crimptype (660A) stecken

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44420241DE Version: 02	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------