


| | | |
|--------------------------|--|---|
| 74034501 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 17.09.2018 | EPIC® POWER LS1 BCEMS/BCEMF/BCEMD | |


Beschreibung

- Buchsenkontakte für Rundsteckverbinder LS1



| Artikel- Nummer | Artikel- Bezeichnung | Version | Für Bauform |
|----------------------------|--|--|---|
| 1mm Kontakte Buchse | | | |
| 74034500 | POWER LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100) | 1 mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, A6 |
| 74034501 | POWER LS1 D BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (10) | 1 mm Buchse Drahtfeder 0,14-1,0mm ² | M23 Einsätze (nicht D-Sub), LS1 D6, A6 |
| 2mm Kontakte Buchse | | | |
| 44429371 | POWER LS1 D BCEMF 2 mm AU 0.5 - 2.5 (10) | 2 mm Buchse Feder 0,5- 2,5mm ² | LS1 D6, A6 |
| 44429370 | POWER LS1 D BCEMF 2 mm AU 0.5 - 2.5 (100) | 2 mm Buchse Feder 0,5- 2,5mm ² | LS1 D6, A6 |
| 44420104 | POWER LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0 (10) | 2 mm Buchse Drahtfeder 4mm ² | LS1 D6 |
| 44420105 | POWER LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0 (100) | 2 mm Buchse Drahtfeder 4mm ² | LS1 D6 |
| 44429001 | POWER CIRCON BCBG 2MM 1.0-2.5 (3000) RE | 2 mm Buchse crimp | LS1 D6, A6 |

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB74034501DE Version: 01 | Seite 1 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|

| | | |
|--------------------------|--|---|
| 74034501 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 17.09.2018 | EPIC® POWER LS1 BCEMS/BCEMF/BCEMD | |



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB74034501DE Version: 01 | Seite 2 von 2 |
|--|---------------------------------------|---------------|