

44420241	DATENBLATT	
Gültig ab: 14.01.2019	EPIC® POWERLOCK SCHRAUBKONTAKTE	

Beschreibung

- Schraubkontakte für POWERLOCK Rundsteckverbinder
- Anzugsmoment M12 Mutter: 27,5 Nm – 31,4 Nm



Artikel- Nummer	Artikel- Bezeichnung	Version
Senke - Kontakt mit M12 Gewindestift, für Bauform POWERLOCK A1 S		
44420241	POWERLOCK SP M12	Kontakt Senke, M12 Gewinde für Kabelschuhe
Quelle - Kontakt mit M12 Gewindestift für Bauform POWERLOCK A6 S		
44420242	POWERLOCK QP M12	Lamellenkontakt Quelle, M12 Gewinde für Kabelschuh
Quelle - Kontakt schraub für Bauform POWERLOCK D6 S		
44420237	POWERLOCK QS 120	120mm ²
Senke - Kontakt schraub, für Bauform POWERLOCK F6 S		
44420232	POWERLOCK SS 120	120mm ²



Info

Schraub max. 400A

Nicht mit Crimptype (660A) stecken

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: STKU3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44420241DE Version: 02	Seite 1 von 1
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------