

|                          |                                       |                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 44429334                 | <b>DATENBLATT</b>                     |  |
| Gültig ab:<br>17.09.2018 | <b>EPIC® LS1.5 STIFTKONTAKTE SCEM</b> |                                                                                     |

## Beschreibung

- Stiftkontakte für Rundsteckverbinder LS1.5



| Artikel- Nummer             | Artikel- Bezeichnung           | Version                              | Für Bauform        |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>3,6mm Kontakte Stift</b> |                                |                                      |                    |
| 44429334                    | LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 0,75-1,5 | 3,6 mm Stift 0,75-1,5                | für Bauform A1, A3 |
| 44429335                    | LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5  | 3,6 mm Stift 1,0-2,5mm <sup>2</sup>  | für Bauform A1, A3 |
| 44429336                    | LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,5-4,0  | 3,6 mm Stift 1,5-4,0mm <sup>2</sup>  | für Bauform A1, A3 |
| 44429337                    | LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0  | 3,6 mm Stift 4,0-6,0mm <sup>2</sup>  | für Bauform A1, A3 |
| 44429338                    | LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 | 3,6 mm Stift 6,0-10,0mm <sup>2</sup> | für Bauform A1, A3 |
| 44429326                    | LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5  | 3,6 mm Stift 1,0-2,5mm <sup>2</sup>  | für Bauform F6     |
| 44429327                    | LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 2,5-4,0  | 3,6 mm Stift 2,5-4,0mm <sup>2</sup>  | für Bauform F6     |
| 44429328                    | LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 4,0-6,0  | 3,6 mm Stift 4,0-6,0mm <sup>2</sup>  | für Bauform F6     |
| 44429329                    | LS1.5 F SCEM 3,6MM AU 6,0-16,0 | 3,6 mm Stift 6,0-16,0mm <sup>2</sup> | für Bauform F6     |
| <b>2mm Kontakte Stift</b>   |                                |                                      |                    |
| 44429339                    | LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,14-0,25  | 2 mm Stift 0,14-0,25mm <sup>2</sup>  | für Bauform A1, A3 |
| 44429340                    | LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,25-1,0   | 2 mm Stift 0,25-1,0mm <sup>2</sup>   | für Bauform A1, A3 |
| 44429341                    | LS1.5 A SCEM 2MM AU 0,75-1,5   | 2 mm Stift 0,75-1,5mm <sup>2</sup>   | für Bauform A1, A3 |
| 44429342                    | LS1.5 A SCEM 2MM AU 1,0-2,5    | 2 mm Stift 1,0-2,5mm <sup>2</sup>    | für Bauform A1, A3 |
| 44429343                    | LS1.5 A SCEM 2MM AU 4,0        | 2 mm Stift 2,5-4,0mm <sup>2</sup>    | für Bauform A1, A3 |
| 44429330                    | LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,25-1,0   | 2 mm Stift 0,25-1,0mm <sup>2</sup>   | für Bauform F6     |
| 44429331                    | LS1.5 F SCEM 2MM AU 0,75-1,5   | 2 mm Stift 0,75-1,5mm <sup>2</sup>   | für Bauform F6     |
| 44429332                    | LS1.5 F SCEM 2MM AU 1,0-2,5    | 2 mm Stift 1,0-2,5mm <sup>2</sup>    | für Bauform F6     |
| 44429333                    | LS1.5 F SCEM 2MM AU 2,5-4,0    | 2 mm Stift 2,5-4,0mm <sup>2</sup>    | für Bauform F6     |



## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

|                                                |                                       |               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: MANA2/PDP<br>Freigegeben: IVSE1/PDP | Dokument: DB44429334DE<br>Version: 01 | Seite 1 von 1 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05\_04.18DE