

22260986	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP</b>
Gültig ab: 17.09.2018	AB-C3-M8FS-F0,5	

## Beschreibung

Sensor/Aktor-Steckverbinder, gerade Buchse M8,  
3-polig, Schnellanschluss, Metallrändel,  
Kabeldurchmesser max. 5 mm



## Allgemeine Kennwerte

Umgebungstemperatur	-25 bis +80 °C
Schutzart	IP65/IP67
Polzahl	3
Kodierung	A
Außendurchmesser, Kabel	2,5 – 5,0 mm
Außendurchmesser, Ader	0,75 – 1,5 mm
Anschlussart	Schneidklemme
Anschlussquerschnitt, AWG	24 – 20
Anschlussquerschnitt, mm <sup>2</sup>	0,25 – 0,5
Steckzyklen	100

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	60 V
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Kontakt	≥ 1,00 kV
Spannungsfestigkeit, Kontakt-Gehäuse	≥ 0,85 kV
Bemessungsstrom	4 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

## Werkstoffe

Kontaktträger	TPU
Kontaktträger, Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Kontakte, Grundmaterial	CuSn
Kontakte, Oberfläche	Ni/Au
Rändel	Messing, vernickelt
Griffkörper	PA

## Normen



Produktnorm	M8-Stecker nach DIN EN 61076-2-104
-------------	------------------------------------

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260986DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

22260986

**DATENBLATT**Gültig ab:  
17.09.2018

AB-C3-M8FS-F0,5

**LAPP****Technische Zeichnungen****Polabbildung****Hinweis**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.