

JT-T66C

USB type C 3.0 Volt-/ Amperemeter



Das TC66C ist ein kleines aber multifunktionell einsetzbares USB-C-Multimeter. Durch die Unterstützung aktueller Quick Charge Standards kann es auch problemlos in Verbindung mit aktueller Handheldhardware eingesetzt werden.

HAUPTMERKMALE

Bildschirm	0,96 Zoll IPS Display
Wiederholfrequenz	2 Hz
Schnittstelle	USB Typ C
Quick Charge Erkennung	QC2.0, QC3.0, Huawei FCP, Huawei SCP, SAMSUNG AFC, PD
Abmessungen	49 x 22 x 8 mm
Lieferumfang	JT-T66C USB Messgerät

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung	3,5—24 Volt
Spannungsmessbereich	0,005 - 30 Volt
Spannung Auflösung	0,1 mV
Genauigkeit Spannung	± 0,5 ‰ (+10 Stellen)
Strommessbereich	0 - 5 A
Strom Auflösung	0,01 mA
Genauigkeit Strommessung	± 1 ‰ (+20Stellen)
Leistungsmessbereich	0 - 150 Watt
Kapazität Akkumulation	0 - 99'999 mAh
Energiespeicherbereich	0 - 99'999mWh (999,99Wh)
Lastimpedanzbereich	1 - 9'999.9 Ω
Temperaturmessbereich	0 °C - 80 °C
Arbeitstemperaturbereich	0 - 45 °C
Temperaturmessfehler	± 3 °C

WEITERE DETAILS

Artikelnummer	JT-TC66C
EAN	4250236818689
Zolltarifnummer	8473302000