

# KERN TGD50-3CS05

Kompakte Taschenkaratwaage für präzises Wiegen von Schmuck und Edelsteinen



## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Taschenwaage

## Verpackung & Versand

Bruttogewicht:	2,215 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	980 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	96 x 149 x 36 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	65

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	50000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	5 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	50 g (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 mg
Reproduzierbarkeit:	3 mg
Tarierbereich:	50 g
Wägebereich [Max]:	50 g
Wägeeinheiten:	ct dwt g gn oz ozt
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2 cm
----------------------	------

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	15 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AAA
Batterie-Betriebsdauer:	150 h