

KERN MPI200K-1S05



Personenwaage mit besonders großer und flacher Wägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 430 x 370 x 50 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Wägeplatte: Kunststoff

Wägefläche (BxT): 430 x 370 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 g
Justiermöglichkeiten:	Justierung nicht möglich
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	200 kg
Wä geeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe: 3 cm

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x 1.5V AAA
Batterie-Betriebsdauer:	20 h

Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 510 x 420 x 415 mm

Bruttogewicht:	17,700 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	7,500 kg
Versandart:	Paketdienst