

KERN MGD200K-1LS05



Edler Look kombiniert mit flacher und stabiler Glaswägeplatte für leichtes Betreten und maximale Sicherheit



Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	380 x 330 x 27 mm
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	380 x 330 x 27 mm
Wägefläche (BxT):	380 x 330 mm

Piktogramme

STANDARD



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1,350 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s	
Justiermöglichkeiten:	Justierung nicht möglich
Linearität:	1,350 kg
Präzision (von [Max]):	0,500 %
Reproduzierbarkeit:	1,350 kg
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wä geeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5 cm
----------------------	------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	100 h
-------------------------	-------

Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	410 x 352 x 215 mm
---------------------------------	--------------------