

KERN MPK200K-1P

Personenwaagen mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung



Empfohlenes Justiergewicht:	250 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 kg
Reproduzierbarkeit:	100 g
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,800 cm
----------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	5 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	20 h

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	445 x 1003 x 145 mm
---------------------------------	---------------------

Bruttogewicht:	6,400 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,800 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	190 x 73 x 27,5 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	350 x 370 x 960 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	350 x 350 x 45 mm

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	350 x 420 x 955 mm
--	--------------------

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	2500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

KERN MPK200K-1P



Personenwaagen mit Stativ für eine bequeme, ergonomisch optimierte Bedienung

Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Stativhöhe:	90 cm
Wägefläche (BxT):	350 x 350 mm

Piktogramme

STANDARD

