

KERN CT3000-3P2

Messzellen aus rostfreiem Stahl



Messsystem

| | |
|----------------------------------|----------|
| Auflösung Wägezelle à eichfähig: | 3000 e |
| Kombinierter Fehler: | 0,023 % |
| Nennkennwert: | 3 |
| OIML-Klasse: | C3 |
| Wägebereich [Max]: | 3 t |
| Wägezellen-Verbindung: | 4-Leiter |
| Y-Wert: | 10000 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (max.): | 65 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -35 °C |
| Verwendungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Verwendungstemperatur (min.): | -10 °C |

Kategorie

| | |
|--------|--------|
| Marke: | Sauter |
|--------|--------|

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 285 x 195 x 95 mm |
| Bruttogewicht: | 2 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 950 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|----------------------|----------------------|
| Abmessungen (BxTxH): | 171,5 x 40 x 38,1 mm |
| Kabellänge: | 6 m |

Piktogramme

STANDARD

