

KERN CT5000-3P1

Messzellen aus rostfreiem Stahl



Messsystem

Auflösung Wägezelle à eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,023 %
Nennkennwert:	3
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	5 t
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	300 x 115 x 50 mm
Bruttogewicht:	1,826 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,741 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	171,5 x 40 x 38,1 mm
Kabellänge:	6 m

Piktogramme

STANDARD

