

# KERN CT1500-3P1

Messzellen aus rostfreiem Stahl



## Messsystem

Auflösung Wägezelle à eichfähig:	3000 e
Kombinierter Fehler:	0,023 %
Nennkennwert:	3
OIML-Klasse:	C3
Wägebereich [Max]:	1,500 t
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter
Y-Wert:	10000

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	65 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-35 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	225 x 115 x 45 mm
Bruttogewicht:	1,100 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,020 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	130 x 34 x 31,8 mm
Kabellänge:	6 m

## Piktogramme

STANDARD

