

Gigaset GS280

Mittelklasse neu definiert – Performance und Größe vereint in einem eleganten Design

- 5,7", 18:9 Full HD plus IPS Display, rahmenlose Vision, 2,5D Glas
- 5000 mAh Lithium Polymer Akku mit QC3.0 Schnellladung
- Face ID und Fingerprint Sensor mit Multi-Funktionen
- Qualcomm Octa-Core Prozessor mit 4G LTE, unterstützt VoLTE und VoWiFi
- 13 MP Front Kamera und 16 MP PDAF Hauptkamera
- 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB interner Speicher
- Dual-SIM (2 Nano-SIM Karten) plus eine MicroSD-Karte
- USB Type-C mit On-The-Go Funktion
- Pure Android™ 8.1 Oreo



Betriebssystem

- Pure Android™ 8.1 Oreo
 - Automatische Anpassung der Systemfarben an die Hintergrundbilder
 - Batterieanzeige der angeschlossenen Bluetooth-Geräte
 - Warnung vor Apps mit hohem Akku-Verbrauch
 - Anzeige der zu erwartenden Geschwindigkeiten von öffentlichen Hotspots
 - Ergänzung der Einstellungen um eine Suchfunktion
 - Überarbeitetes Emoji-Set mit über 60 neuen Emojis

Display

- Größe 18:9 rahmenlose Vision
5,7" / 14,5 cm (12,4 x 6,2 cm)
- Auflösung 2160 x 1080 Pixel (Full HD plus)
- Material 2,5D Glas mit kratzfester und schmutzabweisender Oberfläche
- Technologie IPS – weiter Betrachtungswinkel
- Anzahl Farbe 16,7 Mio.
- Typ Kapazitives Touch-Display mit bis zu 5 Touchpoints
- Pixeldichte 427 ppi
- Kontrast 1000 : 1
- Helligkeit 450 cd/m² (TYP)

Kamera

- **Hauptkamera - Foto Features**
 - Auflösung 16 MP PDAF mit zweifarbigem Blitz (kaltes und warmes Licht)
 - Blende F2.0
 - LED-Blitz ja
- **Hauptkamera - Video Features**
 - Auflösung 1080p Video
- **Frontkamera**
 - Auflösung 13 MP mit weißem Display Front-Blitz Funktion
- **Besonderheiten**
 - Beauty-Modus
Glättet Hautunebenheiten und lässt dadurch ein Gesicht schöner wirken
 - Panorama-Modus
 - Multi-Effekt Modus
Verschiedene Farbeffekte zur Bildverfremdung auswählbar
 - Weißes Display Front Blitz Funktion
Ideal Beleuchtung für perfekte Selfies bei jeder Dämmerung oder kompletter Dunkelheit durch weiß scheinendes Display, welches die Umgebung und Gesichter erhellt

Fingerprint Sensor

- 5 unterschiedliche Fingerabdruck-Profile speicherbar
- Scroll Funktion zum Rollen/Blättern von Bildschirmseiten
- Entsperren des Telefons
- Eingehenden Anruf annehmen
- Kamera öffnen und Foto aufnehmen

Gigaset

Wherever you go.

Prozessor

- Typ Qualcomm Octa-Core Snapdragon430
- Geschwindigkeit 1,4 GHz, 4G LTE Cat-4

Akku

- Lithium Polymer Akku (nicht austauschbar)
- Kapazität 5000 mAh / 3,85 V
- Standby
 - mit einer SIM-Karte bis zu 550 Std.
 - mit zwei SIM-Karten bis zu 500 Std.
- Sprechzeit bis zu 45 Std. im 2G Netzwerk oder bis zu 20 Std. im 3G/4G Netzwerk
- Musikwiedergabe bis zu 80 Std.
- Videowiedergabe bis zu 10 Std.

Ladegerät

- Anschluss USB Type-C
- Ausgangsleistung QC3.0 Schnellladung (19.25 WH), 2 A / 9 V
- Ladezeit ca. 2,5 Std.

Speicher

- Interner Gerätespeicher 32 GB
- RAM Arbeitsspeicher 3 GB
- Speichererweiterung bis zu 256 GB mit MicroSD-Karte (hot-plugging-capable)

Netzwerkspezifikation

- 3-fach Einschub für 2 Nano-SIM-Karten und eine MicroSD-Karte
- Unterstützte Frequenzbänder:
 - GSM/2G 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 - UMTS/3G 900 / 2100 MHz
 - FDD / LTE / 4G 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz mit bis zu 150 Mbit/Sek., inkl. Voice over LTE (VoLTE) und Voice over WiFi (VoWiFi)

Konnektivität

- USB Schnittstelle Typ-C
- USB Version 2.0
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz, 5 GHz
- Bluetooth® Version 4.2

Sensoren

- Fingerprint Sensor
- Helligkeitssensor
- Lagesensor
- Näherungssensor
- Geometrischer Sensor
- Gyroskop

Gehäuse

- Maße 152,6 x 73,7 x 9,2 mm (H x W x T)
- Gewicht ca. 174,5 g
- Oberfläche Metalloberfläche mit matt glänzender Lackierung
- Gerätefarbe Coffee Brown Golden Topas

Sonstige Funktionen

- Zweifarbige LED-Anzeige mit "Breathing effect" zeigt
 - Neue Nachrichten
 - Verpasste Anrufe
 - Akku-Ladeanzeige
- Navigation
 - A-GPS
 - GPS
 - Glonass
 - Beidou
 - Galileo
- WiFi
- HD-voice
 - Deutlich höhere Sprachqualität
 - Unterdrückung von Hintergrund- und Störgeräuschen
- FM radio
- OTG (USB On The Go)
 - Verwendung des Smartphones als Power Bank zum Laden von externen Geräten (umgekehrter Ladevorgang)
 - Anschließen von externen Geräte, wie z.B. USB-Stick, USB-Maus, USB-Tastatur etc.

Lieferumfang

- 1 Gigaset GS280
- 1 Ladegerät
- 1 SIM-Karten Nadel
- 1 USB Type-C Kabel
- 1 Kopfhörer
- 1 Bedienungsanleitung

Datenblatt Version 19.12.2018